

Type Exotherm	Granulaat	Ontleding begin	Ontleding piek	Concentratie ADCA	Gasvolume ml/g	Carrier
EVA-Ex 1079	micro	174 °C	185 °C	30 - 50%	80	EVA
EVA-Ex1050	micro	165 °C	190 °C	30 - 50%	80	EVA
EVA-Ex1051	micro	190 °C	200 °C	30 - 50%	80	EVA
EVA-Ex1052	micro	220 °C	224 °C	30 - 50%	80	EVA
PE-Ex1080	normaal	220 °C	224 °C	30 - 50%	80	LDPE
PE-Ex 1097	normaal	190 °C	200 °C	30 - 50%	80	LDPE
Endotherm				Bicar/MSC		
PE-En 1073	normaal	160 °C	170 °C	70%	100	LDPE
PE-En 1095	normaal	160 °C	167 -215°C	50%	80	LDPE
PE-En 1096	normaal	195 °C	215 °C	60%	130	LDPE

*: Het pigmentpercentage van deze eco-grades wordt aangepast aan de doseermogelijkheden op de productiefaciliteit, zodat een optimale, constante kleurkracht wordt bereikt.